



Avvitatori a massa battente a batteria da 18 V



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074010 M18ONEF1DS
GTIN	4058546564179
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Robusti e **potenti avvitatori a percussione FUEL™ a batteria con motore EC POWERSTATE™ senza spazzole**, per una lunga durata ed elevata efficienza. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** e **impugnatura centrale ergonomica con supporto morbido**. Indicazione dello stato di carica della batteria, illuminazione a LED del campo di lavoro. Rotazione oraria/antioraria e regolazione elettronica del numero di giri. **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- **Con comunicazione integrata macchina di propulsione – batteria.**
- **Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.**

DRIVE CONTROL™ consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri. Con 18 FUEL™ ONEKEY™ l'avvitatore a percussione a batteria da 1 pollice con anello elastico fornisce una coppia di serraggio fino a 2576 Nm e sostituisce gli apparecchi per cavi, benzina e aria compressa. DRIVE CONTROL consente un cambio rapido tra 4 livelli di commutazione con diverse impostazioni di coppia e numero di giri.

Vantaggi:

DRIVE CONTROL™.

Fornitura:

Inclusa 1x M18 Forge™ 12 Ah, caricabatterie, custodia HD.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073801 - 073840.

Descrizione tecnica

Coppia massima 1 ^a velocità	1180 Nm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Capacità batteria	12 Ah
Coppia massima 4 ^a velocità	2576 Nm
Numero di colpi 2 ^a velocità	0 - 930 min ⁻¹
Peso	11,1 kg
Numero di colpi 3 ^a velocità	0 - 1200 min ⁻¹
Coppia massima 3 ^a velocità	1966 Nm
Numero di colpi 1 ^a velocità	0 - 750 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Collegamento app	OneKey
Numero di colpi 4 ^a velocità	0 - 1440 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	M18ONEFHI-WF1DS-121C
Dimensione portautensile	1 pollici
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M42
Numero di batterie contenute	1
Coppia massima 2 ^a velocità	1254 Nm
Tensione batteria	18 V
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente