

Garant

Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/16mm

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302410 25/16 |
| GTIN | 4045197435866 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione**Esecuzione:**

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR).

Senza vite di regolazione della lunghezza, **esecuzione corta.**

Uso:

Per l'impiego nel mandrino portautensili, mandrini ad espansione idraulica e mandrini a pinza ER.

Nota:

Numero di giri massimo consentito 8000 min⁻¹.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Ø Codolo d | 25 mm |
| Ø D ₂ | 22 mm |
| Ø Foro D ₁ | 16 mm |
| Lunghezza complessiva L | 160 mm |
| Attributo del nome del prodotto | L = 160 mm |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |