

**Garant**

**Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° con vite di regolazione della lunghezza, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/18mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302412 32/18
GTIN	4045197436054
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR).

**Con** vite di regolazione della lunghezza, esecuzione **corta**.

**Uso:**

Per l'impiego nel mandrino portautensili, mandrini ad espansione idraulica e mandrini a pinza ER.

**Nota:**

Numero di giri massimo consentito 8000 min<sup>-1</sup>.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo d	32 mm
Ø Foro D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Lunghezza complessiva L	160 mm
Attributo del nome del prodotto	L = 160 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice