



**Spazzola circolare con gambo ondulato, microabrasivo, grana ceramica K120,
Ø Spazzole D1× Larghezza utile L1: 50X10mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	574460 50X10
GTIN	4017359672853
Classe articolo	57L

Descrizione

Esecuzione:

Setole in nylon abrasivo con carburo di silicio, unite a un supporto di acciaio; Ø codolo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Rettifica a secco e a umido di alluminio, acciaio, INOX e materie plastiche. Temperatura di impiego max. 80 °C.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	6 mm
Ø Spazzola D ₁	50 mm
Numero massimo giri	15000 min ⁻¹
Larghezza utile L ₁	10 mm
Velocità consigliata	6000 min ⁻¹

Scheda tecnica

Lunghezza utile H ₁	12 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Tipo di prodotto	Spazzola circolare