

**Micrometro digitale per interni con uscita dati, Campo di misura: 40-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428931 40-50
GTIN	4059192064884
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Micrometri per interni a 3 punte o micrometri rapidi per interni con filettatura di raccordo per una facile sostituzione delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. **A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.**

Micrometri per interni con frizione ad alta sensibilità avanzata, misure rapide con passo del mandrino 1,5 mm. Funzioni di misura pratiche, ad es. 3 PRESET, visualizzazione delle tolleranze tramite simboli, ABS.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, cavo per la trasmissione dati n. art. 498941, anello di azzeramento n. art. 484030, pannello truciolare per supporto per micrometro n. art. 428951.

Descrizione tecnica

Campo di misura	40 - 50 mm
Limite di errore	0,004 mm
Numero di batterie contenute	1
Lettura	0,001 mm

Scheda tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Dimensione a	0,5 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Profondità di misura standard	76 mm
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/428931-40-50>