



## Micrometro digitale per interni con uscita dati e i-wi, Campo di misura: 100-125mm



### Dati di ordinazione

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 428932 100-125 |
| GTIN            | 4059192065171  |
| Classe articolo | 43A            |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte o micrometri rapidi per interni con filettatura di raccordo per una facile sostituzione delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. **A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.**

Micrometri per interni con frizione ad alta sensibilità avanzata, misure rapide con passo del mandrino 1,5 mm. Funzioni di misura pratiche, ad es. 3 PRESET, visualizzazione delle tolleranze tramite simboli, ABS.

In aggiunta con sistema radio i-wi integrato per la trasmissione semplice e senza cavi dei dati di misura a qualsiasi PC.

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

#### Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, cavo per la trasmissione dati n. art. 498941, anello di azzeramento n. art. 484030, pannello truciolare per supporto per micrometro n. art. 428951.

Ricevitore radio i-wi Stick n. art. 498912 Dim. STICK.

### Descrizione tecnica

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Limite di errore       | 0,006 mm     |
| Grado di protezione IP | IP 65        |
| Campo di misura        | 100 - 125 mm |

## Scheda tecnica

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensione a                                 | 0,5 mm                           |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032                    |
| Profondità di misura standard                | 132 mm                           |
| Tipo di batteria                             | Batteria a pastiglia             |
| Alimentazione                                | Funzionamento a batteria         |
| Lettura                                      | 0,001 mm                         |
| Numero di batterie contenute                 | 1                                |
| Norma                                        | DIN 863                          |
| Risoluzione                                  | mm/pollici                       |
| Interfaccia                                  | Interfaccia USB                  |
| Interfaccia                                  | Porta USB                        |
| Interfaccia                                  | Sistema radio i-wi MAHR          |
| Memorizzazione dei valori di misura          | Sistema Reference Lock MAHR      |
| Metrologia                                   | digitale                         |
| Imballaggio                                  | Custodia rigida                  |
| Taratura                                     | B6                               |
| Tipo di prodotto                             | Micrometro per interni a 3 punte |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/428932-100-125>