



### Set di micrometri digitali per interni con uscita dati e i-wi, Campo di misura: 12-20mm



#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 428942 12-20  |
| GTIN            | 4059192065225 |
| Classe articolo | 43A           |

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte o micrometri rapidi per interni con filettatura di raccordo per una facile sostituzione delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. **A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.**

Micrometri per interni con frizione ad alta sensibilità avanzata, misure rapide con passo del mandrino 1,5 mm. Funzioni di misura pratiche, ad es. 3 PRESET, visualizzazione delle tolleranze tramite simboli, ABS.

In aggiunta con sistema radio i-wi integrato per la trasmissione semplice e senza cavi dei dati di misura a qualsiasi PC.

##### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

##### Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 428932 con rispettivi anelli di riscontro.

##### Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, cavo per la trasmissione dati n. art. 498941, anello di azzeramento n. art. 484030, pannello truciolare per supporto per micrometro n. art. 428951.

Ricevitore radio i-wi Stick n. art. 498912 Dim. STICK.

#### Descrizione tecnica

## Scheda tecnica

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Grado di protezione IP                       | IP 65                            |
| Numero anelli di riscontro                   | 1                                |
| Numero di testine di misure                  | 2                                |
| Numero di batterie contenute                 | 1                                |
| Ø Anello di riscontro                        | 16 mm                            |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032                    |
| Campo di misura                              | 12 - 20 mm                       |
| Tipo di batteria                             | Batteria a pastiglia             |
| Alimentazione                                | Funzionamento a batteria         |
| Norma                                        | DIN 863                          |
| Risoluzione                                  | mm/pollici                       |
| Interfaccia                                  | Interfaccia USB                  |
| Interfaccia                                  | Porta USB                        |
| Interfaccia                                  | Sistema radio i-wi MAHR          |
| Memorizzazione dei valori di misura          | Sistema Reference Lock MAHR      |
| Metrologia                                   | digitale                         |
| Imballaggio                                  | Custodia rigida                  |
| Taratura                                     | S6                               |
| Tipo di prodotto                             | Micrometro per interni a 3 punte |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/428942-12-20>