

Mahr

Set di micrometri digitali rapidi per interni con uscita dati, Campo di misura: 50-100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428943 50-100
GTIN	4059192065447
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte o micrometri rapidi per interni con filettatura di raccordo per una facile sostituzione delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. **A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.**

Micrometri rapidi per interni con ritorno della leva sull'intero campo di misura. Ampio display touch ruotabile (270°) con pratiche funzioni di misura, ad es. 3 PRESET, visualizzazione delle tolleranze mediante 3 LED a colori e simboli sul display, ABS.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428933 con relativi anelli di azzeramento.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, cavo per la trasmissione dati n. art. 498941, anello di azzeramento n. art. 484030, pannello truciolare per supporto per micrometro n. art. 428951.

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
--	---------------

Scheda tecnica

Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Campo di misura	50 - 100 mm
Numero di batterie contenute	1
Numero di testine di misure	4
Numero anelli di riscontro	2
Ø Anello di riscontro	60/85 mm
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/428943-50-100>