



Micrometro digitale rapido per interni con uscita dati e i-wi, Campo di misura: 70-85mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428934 70-85
GTIN	4059192065584
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte o micrometri rapidi per interni con filettatura di raccordo per una facile sostituzione delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. **A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.**

Micrometri rapidi per interni con ritorno della leva sull'intero campo di misura. Ampio display touch ruotabile (270°) con pratiche funzioni di misura, ad es. 3 PRESET, visualizzazione delle tolleranze mediante 3 LED a colori e simboli sul display, ABS.

In aggiunta con sistema radio i-wi integrato per la trasmissione semplice e senza cavi dei dati di misura a qualsiasi PC.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, cavo per la trasmissione dati n. art. 498941, anello di azzeramento n. art. 484030, pannello truciolare per supporto per micrometro n. art. 428951.

Ricevitore radio i-wi Stick n. art. 498912 Dim. STICK.

Descrizione tecnica

Lettura	0,001 mm
Profondità di misura standard	97 mm

Scheda tecnica

Dimensione a	0,5 mm
Limite di errore	0,005 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Campo di misura	70 - 85 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/428934-70-85>