



### Set di micrometri digitali rapidi per interni con uscita dati e i-wi, Campo di misura: 20-50mm



#### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 428944 20-50  |
| GTIN            | 4059192065621 |
| Classe articolo | 43A           |

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte o micrometri rapidi per interni con filettatura di raccordo per una facile sostituzione delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. **A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.**

Micrometri rapidi per interni con ritorno della leva sull'intero campo di misura. Ampio display touch ruotabile (270°) con pratiche funzioni di misura, ad es. 3 PRESET, visualizzazione delle tolleranze mediante 3 LED a colori e simboli sul display, ABS.

In aggiunta con sistema radio i-wi integrato per la trasmissione semplice e senza cavi dei dati di misura a qualsiasi PC.

##### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

##### Fornitura:

Micrometri digitali rapidi per interni n. art. 428934 con relativi anelli di azzeramento.

##### Accessori speciali:

Prolunga n. art. 428950, cavo per la trasmissione dati n. art. 498941, anello di azzeramento n. art. 484030, pannello truciolare per supporto per micrometro n. art. 428951.

Ricevitore radio i-wi Stick n. art. 498912 Dim. STICK.

#### Descrizione tecnica

## Scheda tecnica

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Campo di misura                              | 20 - 50 mm                                |
| Alimentazione                                | Funzionamento a batteria                  |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032                             |
| Numero di batterie contenute                 | 1                                         |
| Grado di protezione IP                       | IP 65                                     |
| Numero di testine di misure                  | 4                                         |
| Numero anelli di riscontro                   | 2                                         |
| Ø Anello di riscontro                        | 25/40 mm                                  |
| Norma                                        | DIN 863                                   |
| Risoluzione                                  | mm/pollici                                |
| Interfaccia                                  | Interfaccia USB                           |
| Interfaccia                                  | Porta USB                                 |
| Interfaccia                                  | Sistema radio i-wi MAHR                   |
| Memorizzazione dei valori di misura          | Sistema Reference Lock MAHR               |
| Funzione di PRESET                           | sì                                        |
| Metrologia                                   | digitale                                  |
| Imballaggio                                  | Custodia rigida                           |
| Taratura                                     | S6                                        |
| Tipo di prodotto                             | Strumento di misura per interni a 3 punti |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/428944-20-50>