

**Cilindretto, HSS Co 10, D × Lunghezza: 16X125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	295020 16X125
GTIN	4045197187963
Classe articolo	22E

**Descrizione****Esecuzione:**

Barrette con estremità diritte e ortogonali.

**HSS Co 10** (cobalto al 10 %, 67 HRC).

**Barrette a norma DIN 4964, forma A.** Rettificate in tondo entro una tolleranza di **h14**.

**Uso:**

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

**Descrizione tecnica**

Ø D	16 mm
Lunghezza	125 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Barretta