

**Cilindretto, HMI, D × Lunghezza: 12X100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	295030 12X100
GTIN	4045197188076
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Barrette con estremità diritte e ortogonali.

Metallo duro integrale. Cilindretti di precisione. Rettificato entro la tolleranza **h6**.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

Descrizione tecnica

Lunghezza	100 mm
Ø D	12 mm
Materiale da taglio	HMI
Tipo di prodotto	Barretta