

**Cilindretto, HSS Co 10, D × Lunghezza: 10X160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	295020 10X160
GTIN	4045197187901
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Barrette con estremità diritte e ortogonali.

HSS Co 10 (cobalto al 10 %, 67 HRC).

Barrette a norma DIN 4964, forma A. Rettificate in tondo entro una tolleranza di **h14**.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

Descrizione tecnica

Lunghezza	160 mm
Ø D	10 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Barretta