

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... STFCL 90°, per inserti TC.., sinistra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265025 32/16
GTIN	4069515038003
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Serie	Master Mute
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Codice ISO portautensile	A32X STFCL/L16
Ø Codolo D_s	32 mm
Norma	Norma interna
Lunghezza complessiva L	288 mm
Spostamento centrale L_3	22 mm
Sporgenza totale L_1	192 mm
Set di viti per inserti	269028 50
Sottopiacchetta	269005 19
Angolo di regolazione κ	90 grado
Misura inserto	16 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 8

Scheda tecnica

Ø Preforatura minimo $D_{\min}$	40 mm
$L_{\min}$	192 mm
Filettatura di raccordo	G1/2
Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265025-32/16>