



Disco in tessuto HD-DR, Ø 50,8 mm, Confronto granulometrico: 50



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554058 50
GTIN	068060671813
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Il **sistema di cambio rapido** con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l'utensile abrasivo in sicurezza "con una rotazione" della mano in brevissimo tempo. Dischi abrasivi in tessuto non tessuto **con grana abrasiva (CER) Cubitron aggressiva** combinata con tessuto resistente.

Uso:

Per la smerigliatura di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti. Consente l'**asportazione** e la **finitura senza sbavature** con un unico utensile. Elevata stabilità dei bordi e lunga durata.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti.

Descrizione tecnica

Confronto granulometrico	50
Ø Disco	76,2 mm
Esecuzione	x-Extra Coarse
Grado di finezza	Extragrossa

Scheda tecnica

Materiale abrasivo	Grana abrasiva Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 50,8 mm
Denominazione originale prodotto	HD-DR
Numero massimo giri	25000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	idonea		
Alluminio, CFRP	idonea		
Legno	idonea		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idonea		
Uni	idonea		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idonea		

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 554058 50

