

**Barretta rettangolare, HSS Co 10, Altezza × Larghezza: 25X6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	295060 25X6
GTIN	4045197271259
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Barrette con estremità diritte e ortogonali.

Altezza e larghezza: Tolleranza **h14. HSS Co 10** (cobalto al 10 %).

Barrette a sezione rettangolare a norma DIN 4964, forma D.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

Descrizione tecnica

Lunghezza	200 mm
Altezza	25 mm
Larghezza	6 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Barretta