

**Punta per pantografo, HMI, D × Lunghezza: 2X40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	295050 2X40
GTIN	4045197188243
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Metallo duro integrale. Punta per pantografo con tagliente diritto. Rettifica in tondo con errore massimo di rotazione concentrica di 0,005 mm. Bisezione prerettificata. **Tolleranza codolo con diametro fino a 8 mm = h7.**

Uso:

Per incidere e copiare nella realizzazione di utensili e sagome.

Descrizione tecnica

Ø D	2 mm
Lunghezza	40 mm
Lunghezza tagliente	3 mm
Materiale da taglio	HMI
Tipo di prodotto	Barretta