

**SICOMET**  
**omniFIT****Mastici per filetti, 50 ml, ID produttore: SEAL50H**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083327 SEAL50H
GTIN	4058093009017
Classe articolo	08G

## Descrizione

### Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole. Per **idraulica e pneumatica. Sostituisce la canapa e il nastro in teflon**. Autorizzato dal DVGW.

### Norma:

Gewindeverbindungen sollen zuverlässig abgedichtet werden. Das Gewindenspiel wird durch den Kleber ausgefüllt und unregelmäßige Oberflächen ausgeglichen.

### Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

## Descrizione tecnica

Per misura del filetto M fino a	M20
Momento di scollamento minimo	22 - 32 Nm

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Completamente indurito dopo	3 h
Denominazione originale prodotto	SEAL50H
Per misura del filetto in pollici	3/4 pollici
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Capacità	50 ml
adatto per materiale	Metallo
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
Forma	liquido
Viscosità dinamica	11000 - 16000 mPas
Temperatura di immagazzinamento	8 - 28 °C
Colore	blu
Punto di infiammabilità	100 °C
Base chimica	Dimetacrilato
Durata dalla data di produzione	24 mese
Classe di resistenza	Alta resistenza
Smontaggio	solo tramite riscaldamento
Spessore	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Mastice