

**Barretta rettangolare, HSS Co 10, Altezza × Larghezza: 20X12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	295060 20X12
GTIN	4045197271341
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Barrette con estremità diritte e ortogonali.

Altezza e larghezza: Tolleranza **h14**. **HSS Co 10** (cobalto al 10 %).

Barrette a sezione rettangolare a norma DIN 4964, forma D.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

Descrizione tecnica

Altezza	20 mm
Lunghezza	160 mm
Larghezza	12 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Barretta