



Vasca per pulizia a ultrasuoni Elmasonic Xtra, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082006 4
GTIN	4250004112506
Classe articolo	04S

Descrizione

Esecuzione:

Potente sistema di pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic xtra per un uso intensivo.

- **Maggiore efficacia degli ultrasuoni grazie alla funzione Dynamic automatica.**
- **Modalità Eco commutabile per una pulizia delicata e un risparmio energetico ottimale.**
- **Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell'effetto ultrasonico nell'intero bagno di pulizia.**
- **Regolazione del tempo e della temperatura a seconda delle specifiche esigenze.**
- **Pannello di controllo ben strutturato e protetto dagli spruzzi d'acqua.**
- **Disattivazione automatica di sicurezza.**

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. I cestelli adatti si trovano al n. art. 082101. I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – n. art. 088019.

Descrizione tecnica

Lunghezza degli strumenti	435 mm
Larghezza degli strumenti	215 mm
Denominazione originale prodotto	Xtra 40
Peso	6,8 kg
Lunghezza cestello	195 mm
Volume	5 l

Scheda tecnica

Potenza massima degli ultrasuoni	560 W
Volume di lavoro consigliato	4 l
Larghezza cestello	105 mm
Capacità di riscaldamento	400 W
Tensione nominale	220 - 240 V
Altezza vaschetta di pulizia	150 mm
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni