

**Blocchetto di pietra abrasiva Elasto (SiC), Lunghezza × larghezza: 115X60mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	557685 115X60
GTIN	4069515039963
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

Blocchetto di pietra abrasiva flessibile con agglomerato elastico (elevata durata, utilizzabile fino a esaurimento completo). Grazie alla struttura a pori aperti, il corpo abrasivo non si intasa mai. Adatti per impiego a umido e a secco. Resistente all'acqua e all'olio.

Esecuzione di alta qualità con grana abrasiva in **carburo di silicio puro (SiC)** e materiale sintetico elastico speciale.

Uso:

Universale per **pulire, lucidare, livellare, opacizzare e smerigliare tutti i materiali.**

Nota:

Acqua, petrolio, paste o additivi simili ne **aumentano l'efficacia.**

Descrizione tecnica

Grado di finezza	grosso
Lunghezza	115 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	30 mm
Materiale abrasivo	Carburo di silicio
Tipo di prodotto	Blocchetto per levigare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Metallo duro (HM)	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	idonea		
Alluminio, CFRP	idonea		
Legno	limitatamente adatto		
Pietra	idonea		
Vernice	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		