

**Blocchetto di pietra abrasiva Elasto (SiC), Lunghezza × larghezza: 80X65mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 557685 80X65  |
| GTIN            | 4069515039949 |
| Classe articolo | 52E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Blocchetto di pietra abrasiva flessibile con agglomerato elastico (elevata durata, utilizzabile fino a esaurimento completo). Grazie alla struttura a pori aperti, il corpo abrasivo non si intasa mai. Adatti per impiego a umido e a secco. Resistente all'acqua e all'olio.

**Esecuzione di alta qualità** con grana abrasiva in **carburo di silicio puro (SiC)** e materiale sintetico elastico speciale.

**Uso:**

**Universale** per **pulire, lucidare, livellare, opacizzare** e **smerigliare tutti i materiali**.

**Nota:**

Acqua, petrolio, paste o additivi simili ne **aumentano l'efficacia**.

**Descrizione tecnica**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Grado di finezza | fine  |
| Lunghezza        | 80 mm |
| Altezza          | 20 mm |
| Larghezza        | 65 mm |

## Scheda tecnica

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Materiale abrasivo | Carburo di silicio      |
| Tipo di prodotto   | Blocchetto per levigare |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | idonea               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idonea               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idonea               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idonea               |                |            |
| Metallo duro (HM)                | idonea               |                |            |
| INOX                             | idonea               |                |            |
| Ti                               | idonea               |                |            |
| GG(G)                            | idonea               |                |            |
| CuZn                             | idonea               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idonea               |                |            |
| Legno                            | limitatamente adatto |                |            |
| Pietra                           | idonea               |                |            |
| Vernice                          | idonea               |                |            |
| a umido max.                     | idonea               |                |            |
| a secco                          | idonea               |                |            |