

Scheda tecnica



Pinze regolabili frontali TwinGrip® bonderizzata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	705993 200
GTIN	4003773087250
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Speciale forma della testa ultrasottile per punti stretti. **Snodo passante** (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Microregolazione a scatto mediante pulsante a molla, per un adattamento preciso dell'ampiezza di presa. Funzione di presa frontale e laterale. Pinza bonderizzata grigia, testa lucidata, denti ulteriormente temprati a induzione (circa 61 HRC). Manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.

Uso:

Presa frontale sicura anche di pezzi piani grazie alla struttura a tre punti. Presa, serraggio e allentamento anche di teste di viti bonificate, nonché perni e viti usurati.

Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	200 mm
Serie	TwinGrip®
Numero di scatti della regolazione micrometrica	5
Apertura per esagono	22 mm
Larghezza ganasce	11 mm
Apertura per tubi	7/8 pollici
Lunghezza griffe	27 mm

Scheda tecnica

Esecuzione ganasce	Struttura a 3 punti
Impugnatura	rivestita in plastica
Materiale	Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Tipo di prodotto	Pinza regolabile per tubi