

Garant

Livella a bolla elettronica in metallo leggero, Lunghezza: 1200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	467520 1200
GTIN	4007368121749
Classe articolo	41H

Descrizione

Esecuzione:

Misura l'angolo elettronicamente e lo indica in modo digitale. Il computer di misura può essere tarato sia in posizione orizzontale che verticale davvero in pochi secondi. Utilizzabile anche in maniera convenzionale mediante una livella orizzontale e una verticale.

Vantaggi:

- **Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB-C.**
- **Rotazione automatica dello schermo.**
- **Robusto profilato in alluminio anodizzato.**
- **Superficie di contatto prismatica.**
- **Guida mirata acustica.**
- **Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.**
- **Livella circolare digitale integrata.**

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa batteria. In un robusto tubo filettato in plastica trasparente.

Accessori speciali:

- **Caricabatterie USB n. art. 081601 Dim. HC105.**
- **Cavo di carica USB n. art. 081603 Dim. USB#C.**

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 67
Limite di errore del modulo elettronico	0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) grado

Scheda tecnica

Limite d'errore in posizione normale e nelle misurazioni con inversione	0,5 mm/m
Lunghezza	1200 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Metrologia	digitale
Materiale corpo	Alluminio
Taratura	H2
Tipo di prodotto	Livella a bolla

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 467520 1200