

Garant

Armadio guardaroba con chiusura a cilindro, Numero di armadietti: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949031 12
GTIN	4069515040464
Classe articolo	91G

Descrizione

Esecuzione:

Il corpo degli armadi guardaroba è dotato di tappi terminali in plastica nel fondo e uno zoccolo rimovibile sul lato anteriore. Pareti posteriori con fessure di aerazione, porte con porta-asciugamani e targhetta per nome. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni.

Con serratura a cilindro nella maniglia.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	1850 mm
Esecuzione struttura portante	Piedini in alluminio

Scheda tecnica

Esecuzione serratura	Serratura a cilindro
Larghezza	1200 mm
Profondità	520 mm
Possibilità di verniciatura speciale	sì
Pannello di copertura obliquo	no
cad. Armadietto larghezza utile	342 mm
cad. Armadietto profondità utile	472 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
cad. Armadietto altezza utile	370 mm
Numero di armadietti	12
Fessura di aerazione parete posteriore	sì
Norma	DIN 4547
Peso	114 kg
Targhetta per nome	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Armadio a cassette di custodia

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/949031-12>