

Garant

Armadio guardaroba con chiusura a cilindro, Numero di armadietti: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949021 3
GTIN	4069515040501
Classe articolo	91G

Descrizione

Esecuzione:

Il corpo degli armadi guardaroba è dotato di tappi terminali in plastica nel fondo e uno zoccolo rimovibile sul lato anteriore. Pareti posteriori con fessure di aerazione, porte con porta-asciugamani e targhetta per nome. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni.

Con serratura a cilindro nella maniglia.

Dotazione interna con 1 ripiano ciascuno (portata 40 kg).

Appendiabiti con 3 ganci per armadietto.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Per casco integrale	sì
---------------------	----

Scheda tecnica

cad. Armadietto per abiti altezza utile	1188 mm
cad. Armadietto profondità utile	472 mm
Esecuzione serratura	Serratura a cilindro
cad. Ripiano caschi altezza utile	370 mm
Larghezza	1200 mm
Targhetta per nome	sì
Numero di ripiani fissi	1
Numero di armadietti	3
Fessura di aerazione sportello	no
Possibilità di verniciatura speciale	sì
Profondità	520 mm
Esecuzione struttura portante	Piedini in alluminio
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Peso	102 kg
Norma	DIN 4547
Numero di appendiabiti	1
Altezza	1850 mm
Pannello di copertura obliquo	no
cad. Armadietto larghezza utile	342 mm
Fessura di aerazione parete posteriore	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/949021-3>