

Garant
Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260923 20/11 |
| GTIN | 4045197653505 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Spostamento centrale L_3 | 13 mm |
| Inserto adatto | TC.. 1102.. |
| Lunghezza della testina L_1 | 32 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 7 |
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 23 mm |
| Codice ISO portautensile | AH20R STFCCR/L11 |
| Misura inserto | 11 mm |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm |
| Altezza di serraggio L_2 | 18 mm |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado |
| Ø Codolo D_s | 20 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Profondità interna fino a | 5xD |
| Materiale da taglio | HSS |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500