

atlas®

Calzatura alta con lacci nera FLASH 6905 XP® BOA, S3, Numero di scarpa UE: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092023 40
GTIN	4043692441405
Classe articolo	09B

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza dinamica FLASH con tomaia particolarmente permeabile all'aria e idrorepellente e parte anteriore senza cuciture. Elevato ritorno energetico grazie al sistema INNOFLEX e al supporto dinamico del movimento. Ideale per pavimenti industriali duri. Calzata 10. Sistema di calzata multipla disponibile.

- **Tomaia Sportline.**
- **Regolazione permanente e attiva dell'umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.**
- **Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP®.**
- **Puntale in alluminio.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.**
- **Sistema di suola MPU® INNOFLEX con tacche di flessione per una camminata naturale e area di attutimento nella zona del tallone per ammortizzare le forze d'urto elevate.**
- **Caratteristiche ESD.**

Stivale con lacci e chiusura BOA.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Genere	da uomo
Caratteristica	Sistema di chiusura a rotazione
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Numero di scarpa UE	40
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Colore	nero
Serie	FLASH
Grado di protezione	S3
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Caratteristica della suola	Suola con tecnologia Rebound
Tipo di prodotto	Calzature alte di sicurezza