

Garant**Mini barra alesatrice in HMI, destra, Sporgenza totale L1 / Misura inserto d: 64/8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270006 64/8
GTIN	64045197569
Classe articolo	21V

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Facile sostituzione degli inserti.**

Nota:

Solo per tornire e smussare!

Descrizione tecnica

Misura inserto	08 mm
Vite inserto	279815 11
Lunghezza complessiva L	130 mm
Altezza di serraggio L ₂	11,5 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 11	279815 11
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500