

uvex

Calzatura alta con lacci nera/rossa uvex 1 x-craft pro, S1PL, Numero di scarpa UE: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092143 40
GTIN	4066853009733
Classe articolo	04V

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva particolarmente leggera per un sostegno e una flessibilità completi. Resistenza all'abrasione elevata, protezione e traspirabilità ottimali. Adatta per persone allergiche al cromo. Tutti i materiali delle suole sono senza siliconi, plasticizzanti e sostanze che interferiscono con il processo di verniciatura. Calzata 11.

- **Fodera Distance Mesh.**
- **Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.**
- **Spunterbo in PU espanso per proteggere la tomaia e garantire quindi una durata maggiore.**
- **Comodo plantare intercambiabile con sistema per il trasporto dell'umidità e sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede.**
- **Suola intermedia uvex i-PUREnrj planet con ritorno di energia, ammortizzante e con il 15% di granulato riciclato.**
- **Caratteristiche ESD.**
- **Tomaia Ripstop traspirante e resistente agli strappi.**
- **Tomaia in PUtek resistente e flessibile nell'area dell'avampiede.**
- **Suola esterna in TPU uvex x-tended grip planet resistente all'abrasione.**

Stivali con lacci.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR

Descrizione tecnica

Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Grado di protezione	S1PL
Colore	nero / rosso
Genere	da uomo
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Numero di scarpa UE	40
Materiale puntale protettivo	Composito
Serie	uvex 1
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Calzature alte di sicurezza