

Garant

Armadio guardaroba con chiusura a cilindro, Numero di armadietti: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949052 2
GTIN	4069515041379
Classe articolo	91G

Descrizione

Esecuzione:

Ante con battuta ammortizzata. Corpo dotato di un **pannello di copertura obliquo**, dispositivo di scorrimento in plastica nel fondo e uno **zoccolo amovibile** sul lato frontale. Un ripiano con 2 ganci per abiti per ogni armadietto. La struttura speciale consente, nonostante la larghezza dell'armadietto di 300 mm, l'alloggiamento di caschi integrali (brevetto registrato).

Con serratura a cilindro nella maniglia.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

- **Gli armadi vengono forniti completamente montati.**
- **Lucchetti per maniglia girevole n. art. 085822 - 085890, nonché lucchetto DOM n. art. 085812 Dim. 45; n. art. 085814 Dim. 45; n. art. 085816 Dim. 45.**
- **Adatto per i sistemi di chiusura.**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

cad. Armadietto per abiti larghezza utile	240 mm
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliqua con altezza utile	420 - 480 mm
Zoccolo amovibile	sì
cad. Armadietto per abiti profondità utile	475 mm
Larghezza ripiano	295 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1240 mm
Esecuzione struttura portante	Zoccolo con coprizoccolo
cad. Ripiano caschi profondità utile	250 mm
Numero di armadietti	2
Esecuzione serratura	Serratura a cilindro
Larghezza	600 mm
Norma	DIN 4547
Per casco integrale	sì
Numero di appendiabiti	1
Fessura di aerazione sportello	no
Pannello di copertura obliqua	sì
Numero di ripiani fissi arretrati	1
Profondità	500 mm
cad. Ripiano caschi (integrali) larghezza utile	240 - 280 mm
Peso	49,8 kg
Profondità ripiano	250 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Altezza dietro	2000 mm
Targhetta per nome	sì
Possibilità di verniciatura speciale	sì
Fessura di aerazione parete posteriore	no
Altezza davanti	1850 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Scheda tecnica

Gamma colori

RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tipo di prodotto

Armadio guardaroba

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/949052-2>