

**Garant**

### Armadio guardaroba con chiusura a cilindro, Numero di armadietti: 3



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949052 3
GTIN	4069515041386
Classe articolo	91G

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Ante con battuta ammortizzata. Corpo dotato di un **pannello di copertura obliquo**, dispositivo di scorrimento in plastica nel fondo e uno **zoccolo amovibile** sul lato frontale. Un ripiano con 2 ganci per abiti per ogni armadietto. La struttura speciale consente, nonostante la larghezza dell'armadietto di 300 mm, l'alloggiamento di caschi integrali (brevetto registrato).

Con serratura a cilindro nella maniglia.

##### Norma:

**DIN 4547**

##### Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

##### Nota:

- **Gli armadi vengono forniti completamente montati.**
- **Lucchetti per maniglia girevole n. art. 085822 - 085890, nonché lucchetto DOM n. art. 085812 Dim. 45; n. art. 085814 Dim. 45; n. art. 085816 Dim. 45.**
- **Adatto per i sistemi di chiusura.**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

#### Descrizione tecnica

## Scheda tecnica

Pannello di copertura obliqua	sì
Numero di armadietti	3
Profondità	500 mm
Profondità ripiano	250 mm
Esecuzione struttura portante	Zoccolo con coprizoccolo
Norma	DIN 4547
Fessura di aerazione sportello	no
cad. Ripiano caschi (integrali) larghezza utile	240 - 280 mm
Peso	69,3 kg
Numero di appendiabiti	1
Targhetta per nome	sì
Zoccolo amovibile	sì
cad. Armadietto per abiti larghezza utile	240 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1240 mm
Fessura di aerazione parete posteriore	no
Possibilità di verniciatura speciale	sì
Altezza dietro	2000 mm
Larghezza	900 mm
Per casco integrale	sì
Larghezza ripiano	295 mm
Numero di ripiani fissi arretrati	1
cad. Armadietto per abiti profondità utile	475 mm
Esecuzione serratura	Serratura a cilindro
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Altezza davanti	1850 mm
cad. Ripiano caschi profondità utile	250 mm
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliqua con altezza utile	420 - 480 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

## Scheda tecnica

Gamma colori

RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tipo di prodotto

Armadio guardaroba

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/949052-3>