

## Scheda tecnica

Garant GRIDLINE

### Armadi guardaroba con serratura a cilindro, Numero di armadietti: 4



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949072 4
GTIN	4069515041423
Classe articolo	9GF

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Ante con battuta ammortizzata. Dispositivo di scorrimento in plastica nel fondo. Altezza zoccolo 80 mm. Altezza tetto 40 mm. Tetto e zoccolo a filo con gli sportelli. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni. Con serratura a cilindro nella maniglia. Dotazione interna: barra con 3 ganci per abiti montata direttamente sotto la parete superiore dell'armadietto.

##### Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

##### Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

#### Descrizione tecnica

Norma	DIN 4547
Peso	81,5 kg
Altezza	2000 mm
Pannello di copertura obliquo	no

## Scheda tecnica

Esecuzione struttura portante	Zoccoli
Profondità in G	20
cad. Armadietto per abiti larghezza utile	340 mm
Possibilità di verniciatura speciale	sì
Fessura di aerazione parete posteriore	sì
Zoccolo amovibile	no
cad. Armadietto altezza utile	900 mm
cad. Armadietto per abiti profondità utile	450 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile	900 mm
Profondità	500 mm
Larghezza	800 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Numero di appendiabiti	1
Esecuzione serratura	Serratura a cilindro
Larghezza in G	32
Fessura di aerazione sportello	no
Numero di armadietti	4
Per casco integrale	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/949072-4>