

**WEKEM®****Nastro di tenuta in teflon, 12 m, Modello: COARSE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083319 COARSE
GTIN	4260205360033
Classe articolo	08G

**Descrizione****Esecuzione:**

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

**Uso:**

Nastro a tenuta per raccordi filettati GRp con PTFE, utilizzabile in presenza di: aria, acqua, azoto, gas fino a max. 7 bar, propano, butano, ammoniaca, idrogeno, ossigeno, solventi, acidi, soluzioni alcaline, combustibili, refrigeranti, vapore fino a circa 170 bar a seconda del mezzo, del tubo e delle dimensioni della filettatura (autoverifica necessaria).

**Nota:**

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

**Descrizione tecnica**

Per tipo di filettatura	grossa
-------------------------	--------

Spessore	0,1 mm
Larghezza	12 mm
Denominazione originale prodotto	GRp
Lunghezza	12 m
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Colore	bianco
Campo di impiego temperatura	-240 °C
Durata dalla data di produzione	60 mese
Base chimica	Politetrafluoroetilene (PTFE)
Caratteristica	nessun potere adesivo
Caratteristica	ignifugo
Caratteristica	non soggetto a infragilimento
Attributo del nome del prodotto	12 m
Tipo di prodotto	Nastro di tenuta