

**Garant****Mini barra alesatrice in HMI, destra, Sporgenza totale L1 / Misura inserto d: 30/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270006 30/6
GTIN	4045197560025
Classe articolo	21V

**Descrizione****Esecuzione:**

Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Facile sostituzione degli inserti.**

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Vite inserto	279815 10
Misura inserto	06 mm
Lunghezza complessiva L	90,5 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11,5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

**Accessori**

Vite di bloccaggio Modello 10	279815 10
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500