



Mandrino portautensili Forma ADB, BT 50 corto, Ø di serraggio D1: 8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302660 8
GTIN	4250122615682
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i codoli bruniti.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø di serraggio D ₁	8 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	8
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ø Esterno D	28 mm
Adattatore	BT 50 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹

Scheda tecnica

Precisione della concentricità radiale	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/302660-8>