

**Garant****Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/11mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260935 12/11
GTIN	4045197653598
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	16 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Lunghezza della testina $L_1$	26,5 mm
Spostamento centrale $L_3$	9 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	A12L STFRCR/L11
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva $L$	140 mm
Altezza di serraggio $L_2$	11 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500