

Garant

**Flessometro con finestra di visualizzazione, in confezione speciale 10 pz.,
Lunghezza del nastro: 3m**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG4605 3
GTIN	4069515042680
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

- **Custodia in materiale antiurto.**
- **Profili riportati in alluminio su entrambe le superfici di riferimento. Pertanto superfici di appoggio esatte per misure interne ed esterne.**
- **Profili in alluminio resistenti al calore e alle sollecitazioni meccaniche.**
- **Nastro verniciato a fuoco, con caratteri stampati in nero. Bombato = resistente alla flessione, con gancio terminale (per misure interne ed esterne). Graduazione nitida di facile lettura, resistente all'abrasione e antiruggine.**
- **Scala mm/mm (bordo superiore/inferiore)**
- **La scala della finestrella si legge nella stessa direzione della misura.**

Fornitura:

10x flessometro n. art. 462210 dim. 3.

Descrizione tecnica

Lunghezza corpo	63 mm
Larghezza corpo	24 mm
Lunghezza del nastro	3 m
Altezza corpo	63 mm

Scheda tecnica

Taratura	G1
Norma	EG II
Larghezza del nastro	16 mm
Tipo di prodotto	Flessometro

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG4605 3