



## Flessometro, in confezione speciale 10 pz., Lunghezza del nastro: 5m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine

GG4604 5

GTIN

Classe articolo

GGN

### Descrizione

#### Esecuzione:

Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico.** I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP® con teflon garantiscono uno **scorrimento delicato** e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'**aggiunta di un sistema antiriflesso** assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

#### Fornitura:

10x flessometro n. art. 462120 dim. 5.

### Descrizione tecnica

Lunghezza corpo

75 mm

Norma

EG II

Larghezza del nastro

16 mm

Altezza corpo

70 mm

## Scheda tecnica

Taratura	G1
Larghezza corpo	26 mm
Tipo di prodotto	Flessometro

### **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG4604 5