

Garant**Livella a bolla con magnete commutabile, 5 pezzi, Lunghezza: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG4607 250
GTIN	4069515042697
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Robusto profilato in alluminio anodizzato. **Superficie di contatto piana e prismatica.** Il **magnete commutabile** agisce su superfici piane e per esempio **anche sui tubi**. Livella senza bordi con effetto lente di ingrandimento per una lettura senza deformazioni. Livella verticale, ben leggibile anche dall'alto. **Limite d'errore max. con misura sopratesta: 0,5 mm/m.** Con magnete commutabile.

Testo didascalie:

Interruttore magnetico

Bolla frontale

leggibile senza problemi da quasi tutte le posizioni.

Fornitura:

5x livella a bolla n. art. 467010 dim. 250.

Descrizione tecnica

Errore massimo in posizione normale	0,5 mm/m
Numero di bolle verticali	1
Impugnatura	no
Numero di bolle orizzontali	1
Lunghezza	250 mm
Magnete	commutabile

Scheda tecnica

Tipo di prodotto	Livella a bolla
USP1	Livella a bolla

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG4607 250