



Trapano standard lungo Uni per foratura a flusso (con colletto) (formato convenienza), 5 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0755 M12
GTIN	4069515042970
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.

Punta per foratura a flusso standard (con colletto), **come n.art 080755**.

Standard o lunga; con o senza colletto.

Uso:

Adatta per acciaio, acciaio inox, alluminio, rame e ottone.

Per:

Pinze di serraggio HOLEX ER n.art. 308964, chiave ER n.art. 309680, maschi a rullare HOLEX n.art. 139130 o n.art. 139180 e supporto HOLEX M-Drill n.art. 080750.

Descrizione tecnica

Potenza raccomandata	1,9 kW
Ø Preforo	10,9 mm
Ø Gambo	12 mm

Scheda tecnica

Velocità consigliata	2000 min ⁻¹
Spessore del materiale	0,7 - 4 mm
Contenuto	5" pz.
Tipo di prodotto	Flow Drills

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG0755 M12