Scheda tecnica

Garant

Formato convenienza

Dati di ordinazione

Numero d’ordine	GG0812 VS1
GTIN	4069515043328
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:
Contenitore in plastica di alta qualità. Pratica impugnatura a fungo per pressurizzazione. **Ugelli** regolabili per nebulizzazione a getto concentrato.
Spruzzatore pneumatico GARANT con scala graduata visibile e base di appoggio stabile.
Chiusura per testina nebulizzatrice e serbatoio in colore nero.
Uso:
Resistente ai comuni liquidi **a base di solventi**, agli idrocarburi (detergente per freni), agli oli minerali e ai grassi.
Fornitura:
1 set di 5 spruzzatori pressurizzati.

Descrizione tecnica

Materiale testina nebulizzatrice	PA
Materiale guarnizione	Viton
Capacità	1,5 l
Pressione massima di esercizio	3 bar
Tipo di prodotto	Nebulizzatore

USP1

Spruzzatori nebulizzatori pneumatici industriali

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG0812 VS1