

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/16mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261106 25/16
GTIN	4045197655707
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per sottoplacchetta	269013 2
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Codice ISO portautensile	SVHBR/L 2525M16
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	VB.. 1604..
Lunghezza della testina L ₁	21 mm
Sottoplacchetta	269005 8
Misura inserto	16 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 8	269005 8
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500