

Garant**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/11mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261109 20/11 |
| GTIN | 4045197655806 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------------------|
| Inserto adatto | VB.. 1103.. |
| Codice ISO portautensile | SVJBR/L 2020K11 |
| Misura inserto | 11 mm |
| Dimensione codolo | 20 mm |
| Ampiezza funzionale L ₄ | 25 mm |
| Lunghezza della testina L ₁ | 23 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 22 |
| Lunghezza complessiva L | 125 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | sinistro |
| Passaggio interno per LR | no |
| Angolo di regolazione κ | 93 grado |
| Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Applicazione | Tornitura cilindrica esterna |

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500