

Scheda tecnica



Mandrino portautensili forma AD, SK 40 corto, Ø di serraggio D₁: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300200 16
GTIN	4045197143662
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Con foro per chip Balluff/RFID.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø di serraggio D ₁	16 mm
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	16
Ø Esterno D	48 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm

Scheda tecnica

Strategia di truciolatura

HPC

Tipo di prodotto

Mandrino

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/300200-16>