

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/16mm**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261109 20/16  |
| GTIN            | 4045197655813 |
| Classe articolo | 21T           |

### Descrizione tecnica

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Misura inserto                         | 16 mm                            |
| Dimensione codolo                      | 20 mm                            |
| Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>     | 25 mm                            |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 30 mm                            |
| Inserto adatto                         | VB.. 1604..                      |
| Vite per sottoplacchetta               | 269013 2                         |
| Set di viti per inserti                | 269028 2                         |
| Sottoplacchetta                        | 269005 8                         |
| Codice ISO portautensile               | SVJBR/L 2020K16                  |
| Lunghezza complessiva L                | 125 mm                           |
| Norma                                  | DIN ISO 5610                     |
| Tipo di impiego                        | sinistro                         |
| Passaggio interno per LR               | no                               |
| Angolo di regolazione κ                | 93 grado                         |
| Applicazione                           | Tornitura in piano (sfacciatura) |

## Scheda tecnica

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Applicazione     | Tornitura cilindrica esterna        |
| Tipo di prodotto | Portainseri con bloccaggio a staffa |

### Accessori

|   |            |
|---|------------|
| Sottoplacchetta Modello 8   | 269005 8   |
| Set di viti per inserti Modello 2   | 269028 2   |
| Set di viti per inserti Modello 22  | 269028 22  |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8                    | 674248 TX8 |
| Vite per sottoplacchetta Modello 2  | 269013 2   |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |