

Portainserto per troncatura eco, sinistro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 25/2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273831 25/2
GTIN	4045197517234
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm²). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master eco n. art. 319006 – 319136.

A partire da una larghezza gola di 6 mm con t_{max} (5×larghezza gola), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. Ciò può causare rigature di lavorazione. Nessun pericolo di rigature di lavorazione fino a t=24,5 mm.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	33,5 mm
Vite	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Profondità cave t _{max}	10 mm
Ampiezza funzionale L ₄	26,5 mm
Larghezza gola w	2 mm
Lunghezza complessiva L	105 mm
Serie	Eco



Larghezza codolo b	25 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	Sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Vite di bloccaggio Modello 6	279815 6
Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX25	674248 TX25
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600