

Garant**Inserto di troncatura interno destro, L1 = 15 mm, Ø Dmin. / W: 5,2/1 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270370 5,2/1
GTIN	4045197467317
Classe articolo	21I

Descrizione

Inserto di troncatura interno destro 5,2/1 mmØ codolo d: 5 mm

Distanza punta-centro L₃: 2,45 mm

Profondità di taglio cave t_{max.}: 0,7 mm

Profondità gola piana t: 0,3 mm

Descrizione tecnica

Distanza punta-centro L ₃	2,45 mm
Ø minimo D _{min}	5,2 mm
Profondità di taglio cave t _{max.}	0,7 mm
Ø codolo d	5 mm
Profondità gola piana t	0,3 mm
Sporgenza totale L ₁	15 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₁ = 15 mm