

Garant**Inserto di smussatura a 45° esterno sinistro, L1 = 15 mm, Ø Dmin.: 1 mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270392 1
GTIN	4045197588722
Classe articolo	21I

Descrizione

Inserto di smussatura a 45° esterno sinistro 1 mmØ codolo d: 4 mm

Distanza punta-centro L₃: 0,5 mm

Profondità di taglio cave t_{max.}: 3,5 mm

Raggio R: 0,2 mm

Descrizione tecnica

Distanza punta-centro L ₃	0,5 mm
Profondità di taglio cave t _{max.}	3,5 mm
Ø minimo D _{min}	1 mm
Ø codolo d	4 mm
Raggio R	0,2 mm
Sporgenza totale L ₁	15 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₁ = 15 mm