

Garant**Inserto di troncatura interno destro, L1 = 20 mm, Ø Dmin. / W: 5,2/1 mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 270372 5,2/1 |
| GTIN | 4045197467324 |
| Classe articolo | 21I |

Descrizione

Inserto di troncatura interno destro 5,2/1 mmØ codolo d: 5 mm

Distanza punta-centro L₃: 2,45 mm

Profondità di taglio cave t_{max}: 0,7 mm

Profondità gola piana t: 0,3 mm

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Distanza punta-centro L ₃ | 2,45 mm |
| Ø codolo d | 5 mm |
| Profondità gola piana t | 0,3 mm |
| Profondità di taglio cave t _{max} | 0,7 mm |
| Ø minimo D _{min} | 5,2 mm |
| Sporgenza totale L ₁ | 20 mm |
| Attributo del nome del prodotto | L ₁ = 20 mm |